

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



OptiLine 45 - element za pokrivanje spoja - 75 x 55 mm - PC/ABS - polarno beli

ISM10106P

Cena* bez PDV-a: 584,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	OptiLine 45
Kablovski Instalacioni Sistem	Parapetni razvod
Product Type	Deo poklopca spojnog elementa
Colour	Polarno bela (RAL 9003)
Quantity Package 1 / Unit	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal Parapetnog Razvoda	Plastika
Dimenzije Parapetnog Razvoda	75 x 55 mm
Način Pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Product Material	PC/ABS
Dužina	100 mm
Visina	80 mm
Širina	57 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating Temperature	-25...60 °C
Ip Stepen Zaštite	IP40
Ik Stepen Zaštite	IK07

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	39,0 g
Unit Type Of Package 2	S03

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Number Of Units In Package 2	75
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,438 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Održivo Pakovanje Prozirnost RoHS/REACH

Performanse resursa

 Sustainable Packaging

Performanse dobrobiti

 Reach Bez Svhc

 Bez Toksičnih Teških Metala

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Sertifikacija i standardi

Propis Reach [REACH deklaracija](#)

Eu Rohs Direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
[EU RoHS deklaracija](#)

Rohs Regulativa Za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)
Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)

Izjava O Zaštiti Okoliša [Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Profil Cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja