


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Unica Wireless - taster sa baterijom za Unica Plus - 2 m - krem

MGU86.071.25

⚠ Obustavljeno: 11. 10. 2021.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Unica Wireless
Tip Proizvoda Ili Komponente	Baterijski taster
Kompatibilnost Proizvoda	Unica Plus dekorativni ramovi
Funkcija Prekidača	Izborni
Frekvencija Prenosa	868,3 MHz
Broj Modula	2 modula
Način Pričvršćivanja	Lepljenjem Zavrtnjima
Nijansa Boje	Krem
Sastav Uređaja	1 veliki taster, 2 uska tastera Litijumska baterija Montažni ram
Zaštitna Oprema	Set 12 simbola

Dopunske informacije

Montaža Uređaja	Nadgradno
Tip Kontakata I Sastav	1 NO
Udaljenost U Radu	10...50 m u zatvorenom <= 300 m na otvorenom
Broj Baterija	1 CR2032 litijumska baterija 3 V - autonomija: 5...7 godina
Standardi	89/336/EEC 99/5/EEC ETSI EN 300 220 EN 61001-6-3 EN 61000-6-2 ETSI EN 301 489
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-5...50 °C
Relativna Vlažnost	20...95 %
Dubina Za Ugradnju	5 mm
Visina	80 mm
Širina	90 mm
Dubina	19 mm

Okruženje

Ip Stepen Zaštite IP20
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Karakteristike Životne Sredine	UV otpornost
	Aceton
	Ulje
	Izbeljivač
	Tečnost za čišćenje prozora
	Alkohol
	Tečni sapun
	Benzin

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Package 1 Weight	116 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

Eu Rohs Direktiva	Na ispitivanju
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.