

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Unica Top/Class - poklopac RJ45 konektora za AT&T - 1 m -grafit

MGU9.461.12

! Obustavljeno: 30. 9. 2023.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Unica
Ime Dekorativnog Elementa	Unica Top - Unica Class
Tip Proizvoda Ili Komponente	Centralna pločica
Pribor / Posebna Kategorija	Pribor za montažu
Prezentacija Uređaja	Mehanizam
Broj Utičnica	1
Zaštitna Oprema	Nosač oznake Zaštitni poklopac
Nijansa Boje	Grafit

Dopunske informacije

Tip Priključka	RJ45
Montaža Uređaja	Ugradno
Način Pričvršćivanja	Utično
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Unica RJ45 priključak
Kompatibilnost Proizvoda	Univerzalni RJ45 konektor za AT&T
Broj Modula	1 modul
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): ploča poklopca
Dubina	21 mm
Širina	45 mm
Visina	22,5 mm
Masa Proizvoda	0,009 kg
Standardi	UNE 60669 UNE 20315

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP40
Ik Stepen Zaštite	IK01

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Karakteristike Životne Sredine	Alkohol
	Tečnost za čišćenje prozora
	Aceton
	UV otpornost
	Benzin
	Ulje
	Izbeljivač
	Tečni sapun

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	2,2 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	10 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	6 cm
Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	17,5 cm
Package 2 Weight	250 kg
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	160
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2000 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulatorna Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja