


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



taster 30MM tip K + opcije

9001KR1B

Cena\* bez PDV-a: 2.433,00 RSD

## Osnovne informacije

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Grupa Proizvoda                     | Harmony 9001K   |
| Tip Proizvoda Ili Komponente        | Glava za taster |
| Kratko Ime Uređaja                  | 9001K           |
| Profil Glave Uređaja                | Crna udubljena  |
| Dodatne Informacije O Glavi Uređaja | Metal guard     |

## Dopunske informacije

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Prečnik Za Montiranje         | 30 mm                |
| Oblik Glave Signalne Jedinice | Okrugla              |
| Tip Glave Uređaja             | sa povratkom         |
| Materijal Podnožja            | Metal                |
| Boja Kapica/Glave Ili Sočiva  | Crna                 |
| Tip Glave                     | Udubljena            |
| Tip Ručice                    | Sa povratkom         |
| Tip Kontakata I Sastav        | Bez kontaktnog bloka |

## Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE        |
| Number Of Units In Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 7,112 cm   |
| Package 1 Width              | 5,842 cm   |
| Package 1 Length             | 5,334 cm   |
| Package 1 Weight             | 104,326 g  |
| Unit Type Of Package 2       | PAL        |
| Number Of Units In Package 2 | 4800       |
| Package 2 Height             | 101,6 cm   |
| Package 2 Width              | 101,6 cm   |
| Package 2 Length             | 121,92 cm  |
| Package 2 Weight             | 517,548 kg |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Održivost



Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost   RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

|                                                                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div></div> Bez Žive                     |                    |
| <div></div> Informacije O Rohs Izuzecima | <a href="#">Da</a> |

Sertifikacija i standardi

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis Reach             | <a href="#">REACH deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| Eu Rohs Direktiva        | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)                                                                                                |
| Rohs Regulativa Za Kinu  | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava O Zaštiti Okoliša | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Weee                     | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Profil Cirkularnosti     | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |