

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



prednja maska - dimovana - 1 x 8 modula - Mini Pragma ugradna

MIP50108T

! Obustavljeno: 6. 11. 2020.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Mini Pragma
Grupa Proizvoda	Mini Pragma
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prednji deo
Tip Prednje Ploče	Providna
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor

Dopunske informacije

Montaža Ormana	Ugradna
Tip Prednjeg Poklopca	Dimovani
Broj Horizontalnih Redova	1
Broj 18 Mm Modula Po Redu	8
Ukupan Broj 18 Mm Modula	8
Materijal Kućišta	Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Širina	222 mm spoljašnja strana:
Visina	252 mm spoljašnja strana:
Dubina	13 mm zid: 17 mm spoljašnja strana:
Boja	Prednja strana: garnet

Okruženje

Standardi	IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 529
Otpornost Na Vatru	Vrata: 650 °C Prednja strana: 750 °C
Ik Stepen Zaštite	IK07
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 1 Width	23 cm
Package 1 Length	26 cm
Package 1 Weight	467 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- 

Bez Žive
- 

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda