

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Modbus Plus drop kabl - između Momentum I/O baze i T spoja - 2.4 m

990NAD21110

Cena* bez PDV-a: 2.938,00 RSD

Osnovne informacije

Pribor / Posebna Kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / Posebni Tip	Kabl za povezivanje na razvodnu kutiju
Pribor / Posebna Namena	Modbus Plus drop kabla
Pribor / Posebna Namena	Modbus Plus mreža

Dopunske informacije

Kompatibilnost Proizvoda	STBNMP2212 990NAD23010 990NAD23020 990NAD23000 990NAD23021 140CPU43412U 140CPU31110 490NRP25300 NWBP85002
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Modicon Momentum platforma za automatizaciju Modicon Quantum platforma za automatizaciju Advantys STB distribuirani I/O Modicon Premium platforma za automatizaciju Lexium 15
Dužina Kabla	2,4 m
Električna Veza	1 muški konektor SUB-D 9 lakat strana komunikacionog modula Slobodan kraj strana lokalnog tap-a
Masa Proizvoda	0,169 kg

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	22,5 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Package 1 Weight	167,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	48
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm

Package 2 Weight 8,495 kg
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost

Performanse dobrobiti

✓ Bez Toksičnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
--------------------------	---

Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
--------------------------------	--

Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
---------------------------------	---

Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
-----------------------------	--