

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Modbus Plus kabl - između spojne kutije i SUB-D9 - leva strana - 2.4 m

990NAD21810

Cena* bez PDV-a: 6.488,00 RSD

Osnovne informacije

Pribor / Posebna Kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / Posebni Tip	Kabl za povezivanje na razvodnu kutiju
Pribor / Posebna Namena	Modbus Plus drop kabla
Pribor / Posebna Namena	Modbus Plus mreža

Dopunske informacije

Kompatibilnost Proizvoda	140CPU65160 990NAD23010 140CPU65150 990NAD23020 140CPU65160S 990NAD23021 140CPU67160S 140CPU67160 990NAD23000
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Modicon Momentum platforma za automatizaciju Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Dužina Kabla	2,4 m
Električna Veza	1 muški konektor SUB-D 9 ravni strana komunikacionog modula Slobodne žice strana spojne kutije
Položaj Na Uređaju	Leva strana

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	25,0 cm
Package 1 Weight	142,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,1 kg

Ugovorna garancija

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Garancija

18 meseci

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost

Performanse dobrobiti

✓ Bez Toksičnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
--------------------------	---

Rohs Regulatora Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
--------------------------------	--

Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
---------------------------------	---

Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
-----------------------------	--