

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Acti9 iLL indikatorska lampica - bela - 110-230 VAC

A9E18322

Cena* bez PDV-a: 569,00 RSD

Osnovne informacije

Range Of Product	Acti9
Ime Proizvoda	Acti 9 iLL
Tip Proizvoda Ili Komponente	Modularna signalna lampica
Kratko Ime Uređaja	iLL
[Us] Nazivni Napon	110...230 V AC pri 50/60 Hz 110...130 V DC

Dopunske informacije

Indicator Light	1 LED bela, 100000 sati 0,3 W)
Način Montiranja	Fiksno
Nosači Za Montažu	Simetričnu DIN šinu
Razvodni Blok Češljaste Sabirnice	Gornji: ProDis
9 Mm Redovi	2
Visina	82 mm
Širina	18 mm
Dubina	69,5 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Pomoćni Priključni Blok	Tunel klema 1 kabl(ovi) kruti 0,5 mm ² Tunel klema 2 kabl(ovi) kruti 2,5 mm ² Tunel klema 1 kabl(ovi) fleksibilni 0,5 mm ² Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni 2,5 mm ² Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni sa kablovskim završetkom 2,5 mm ²
Dužina Ogoljenog Dela Žice	9 mm
Moment Pritezanja	1 N.m

Okruženje

Standardi	IEC 60947-5-1
Ip Stepen Zaštite	IP2 IPxx B
Stepen Zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna Vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-35...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...80 °C

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,800 cm
Package 1 Width	6,700 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	9,900 cm
Package 2 Length	23,300 cm
Package 2 Weight	520,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,100 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima I Kablovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja