

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



specijalna viseća upravljačka stanica

XACA049J10A

⚠ Obustavljeno: 23. 1. 2021.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XAC
Tip Proizvoda Ili Komponente	Upravljačka stanica
Kratko Ime Uređaja	XACA

Dopunske informacije

Upotreba Upravljačke Stanice	Dvostruko izolovana
Materijal Kućišta	Polipropilen
Tip Električnog Kola	Upravljačko kolo
Tip Ormana	Prazan orman
Boja Upravljačke Stanice	Žuta
Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Otpornost Na Vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udare	100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija Prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip Stepen Zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik Stepen Zaštite	IK08 conforming to EN 50102
Mehanička Trajnost	1000000 ciklusa

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,1 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	44,0 cm
Package 1 Weight	900,0 g

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

Performanse dobrobiti

✓	Reach Bez Svhc	
✓	Bez Toksičnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu