

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



modularna distributivna šasija 48 modula za NSYPLM64, NSYS3D64, NSYCRN64, NSYS3X64

NSYDLA48PG

Cena* bez PDV-a: 16.896,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Spacial
Pribor / Posebna Kategorija	Pribor za montažu
Application	Modularni razvod električne energije Više namena
Tip Proizvoda Ili Komponente	Šasija
Kratko Ime Uređaja	DLA
For Enclosure Nominal Dimensions	-
Lokacija Za Montiranje	Prednja strana ormara
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Spacial Spacial S3D Thalassa Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Sastav Uređaja	1 konstrukcija šasije 2 završni poklopac 1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 3 prednji paneli sa 35 mm DIN šinom
Količina Po Setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Prednji panel: samogasiva izolacija Konstrukcija šasije i šine: čelik
Boja	Prednji panel: siva (RAL 7035)
Način Fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - napred sa nosačima lokacija
Podешavanje	U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
Broj Horizontalnih Redova	3
Ukupan Broj 18 Mm Modula	48
Tip Prednje Ploče	Puna i ploče sa otvorima
Broj Otvora	3 izreza
Visina	580 mm
Širina	360 mm

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height 15.0 cm
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 1 Width	38,0 cm
Package 1 Length	58,0 cm
Package 1 Weight	4,56 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	193 cm
Package 2 Weight	283 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

Performanse dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Propis Reach [REACH deklaracija](#)

Eu Rohs Direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)

Rohs Regulativa Za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)
Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.