



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P Prisma G
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Сопраст : стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Сопраст : стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Сопраст : втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Сопраст : втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 4P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная ориентация установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная ориентация установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная ориентация установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm Ячейка - ширина 400 mm, глубина 400 mm
Тип присоединения	Переднее присоединение Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	9
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	500 мм
Ширина	250 мм
Масса продукта	1 кг
Материал	Сталь
Тип покрытия	(Матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0750 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---