

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Cedar Plus - dvostruka utičnica sa uzemljenjem - 16A, zaštita, bela

WDE000523

Cena* bez PDV-a: 1.081,00 RSD

Osnovne informacije

Range Name	Cedar Plus
Tip Proizvoda Ili Komponente	Utičnica
Opis Standarda Utičnice	Uzemljenje sa strane
Broj Utičnica	2
Delivery Form	Kompletan proizvod
Additional Features	Zaštita
Cover Plate Color	Bela

Dopunske informacije

Installation	Nadgradno
Opseg Snage	3680 W
Nazivna Struja	16 A pri 250 V AC
Kind Of Terminals	Vijčani priključci
Terminal Capacity	2 kabl(ovi) 2,5 mm ²
Wire Structure	Kruti Fleksibilni
Dužina Ogoljenog Dela Žice	11 mm
Material Of Visible Parts	PA6 FR850
Završna Obrada	Sjajno
Visina	79 mm
Širina	132 mm
Dubina	54 mm
Masa Proizvoda	0,196 kg

Okruženje

Sertifikacija Proizvoda	VDE
Ip Stepen Zaštite	IP44

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	14,000 cm
Package 1 Weight	202,800 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	1,104 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	30
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,045 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja