


Технические характеристики продукта

Спецификации



Настенный шкаф Thalassa PLM 430x330x200

NSYPLM43G

⚠ Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2030

⚠ Товар доступен на складе

Нет замены для NSYPLM43G. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.

Код EAN : 3606480776519

Основные характеристики

Серия	Thalassa
Наименование продукта	Thalassa PLM
Краткое название устройства	PLM
Enclosure type	Универсальный
Категория	Компактный шкаф
Nominal height	430 мм
Nominal width	330 мм
Nominal depth	200 мм
Монтаж щита	Для монтажа на стену
Состав устройства	1 корпус 1 дверь 2 замок
Тип двери	Дверь
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой

Дополнительные характеристики

Количество замков	2
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Дверь шарнирами
Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном
Цвет	Серый (RAL 7035)
Стандарты	NEMA классификация 4X NEMA классификация 13 МЭК 62208
Сертификаты	UL
Класс изоляции	Класс II

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с МЭК 60529
-------------------	---------------------------------

Степень ударостойкости IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	960 °C в соответствии с МЭК 62208
Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	5,173 кг
Высота упаковки 1	23 см
Ширина упаковки 1	35 см
Длина упаковки 1	48,5 см
Тип упаковки 2	PAM
Количество штук в упаковке 2	50
Вес упаковки 2	271,65 кг
Высота упаковки 2	184 см
Ширина упаковки 2	100 см
Длина упаковки 2	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---