

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSDF88P

Spacial SD Control desk with console & mounting plate - H1400xW800xD845 - IP55



! ##### # #####

Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование изделия	Spacial SD
Область применения	Универсальный
Категория	Плата управления с пультом и щитом
Номинальная высота	1400 мм
Ширина шкафа	800 мм
Глубина шкафа	845 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	Плата кабельного ввода 1 Структура 1 Регулирующая рейка 4 Пневматический раскос 2 крышка платы Дверца переднего пульта 1 Крышка платы 1 Передняя дверца 1 Задняя дверь 1 Механический раскос 2 дверца переднего пульта Замок 6 передняя дверь Замок с ручкой 1 задняя дверь Монтажная плата 1 нижняя часть

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельная конструкция, складная и привариваемая
Тип двери	Дверь
Количество дверей	1 задняя часть 1 передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 ° передняя и задняя дверь Складывание 75 ° крышка платы и крышка пульта
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка Замок с ручкой, 5 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Сплошной
Тип платы кабельного ввода	1 панель вводов
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съемные части	Крышка платы шарнирами Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами Монтажная плата кронштейнами монтажной пластины

	Передняя дверца шарнирами Дверца переднего пульта шарнирами Задняя дверь шарнирами
Материал	Сталь корпус
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Толщина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 IEC 62262

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

NSYSDF88P ##### ##:



NSYSDF88
1400#800#845, IP55
###-## 1
#: End of Life | ##### #: 20 ##### 2017