



Multifixskena justerbar, Prisma G,
bredd 600 mm

E-nummer:
2287964 03002

! Utgått den: 10 nov. 2021

EAN-kod: 3303430030027

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ Av Produkt Eller Komponent	Skena
Tillbehör / Separat Kategori	Installationstillbehör
Serie Kompatibilitet	Prisma Prisma G
Typ Av Spår	Modulär Justerbar
Installerad Enhet	GV2L TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV3 TeSys: fast NG160 Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippra NG160 NA Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippra NG160 Compact: med jordfelsskydd fast - kontroll: vippra NSXm Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippra - vertikal installation NSXm Compact: med jordfelsskydd fast - kontroll: vippra - vertikal installation
Poltal	3P: 9 x GV2L fast 3P: 9 x GV2P fast 3P: 7 x GV3 fast 3P: 1 x NG160 fast 4P: 1 x NG160 fast 3P: 1 x NG160 NA fast 4P: 1 x NG160 NA fast 3P eller 4P: 1 x vertikal installationNSXm fast

Teknisk data

Installation Description	Golvstående kapsling - bredd 600 mm Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
--------------------------	---

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Antal Vertikala Moduler (50 Mm)	3 modul(er): GV2L, direkt golvstående kapsling i 600 mm
	3 modul(er): GV2L, direkt väggmonterad kapsling i 600 mm
	3 modul(er): GV2P, direkt golvstående kapsling i 600 mm
	3 modul(er): GV2P, direkt väggmonterad kapsling i 600 mm
	5 modul(er): GV3, direkt golvstående kapsling i 600 mm
	5 modul(er): GV3, direkt väggmonterad kapsling i 600 mm
	5 modul(er): NG160 utan jordfelsskydd , direkt golvstående kapsling i 600 mm
	5 modul(er): NG160 utan jordfelsskydd , direkt väggmonterad kapsling i 600 mm
	5 modul(er): NG160 NA utan jordfelsskydd , direkt golvstående kapsling i 600 mm
	5 modul(er): NG160 NA utan jordfelsskydd , direkt väggmonterad kapsling i 600 mm
	7 modul(er): NSXm utan jordfelsskydd , direkt golvstående kapsling i 600 mm
	7 modul(er): NSXm utan jordfelsskydd , direkt väggmonterad kapsling i 600 mm
	7 modul(er): NSXm utan jordfelsskydd , Anslutningsblock golvstående kapsling i 600 mm
	7 modul(er): NSXm utan jordfelsskydd , Anslutningsblock väggmonterad kapsling i 600 mm
	5 modul(er): NG160 med jordfelsskydd , direkt golvstående kapsling i 600 mm
	5 modul(er): NG160 med jordfelsskydd , direkt väggmonterad kapsling i 600 mm
	7 modul(er): NSXm med jordfelsskydd , direkt golvstående kapsling i 600 mm
	7 modul(er): NSXm med jordfelsskydd , direkt väggmonterad kapsling i 600 mm
	7 modul(er): NSXm med jordfelsskydd , Anslutningsblock golvstående kapsling i 600 mm
	7 modul(er): NSXm med jordfelsskydd , Anslutningsblock väggmonterad kapsling i 600 mm
9Mm Modul	48
Kvantitet Per Set	1 st
Höjd	58 mm
Bredd	467 mm
Djup	97 mm
Produktens Vikt	0,34 kg
Färg	Naturell
Material	Metall

Miljö

Standarder	IEC 61439-2
	IEC 61439-1
Produktcertifieringar	ASEFA

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,8 cm
Förpackning 1 Bredd	10,5 cm
Förpackning 1 Djup	46,8 cm
Förpackning 1 Vikt	330 g

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen	
	Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller	
	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel	EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina	Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.	