


Produktdatablad

Specifikationer



Montageplåt, Prisma, hålad 4 moduler, för kabefack bredd 600 mm

03175

! Utgått den: 10 nov. 2021

! Utgången

EAN-kod: 3303430031758

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fästplatta
Tillbehör / Separat Kategori	Installationstillbehör
Serie Kompatibilitet	Prisma Prisma G kanal/skena
Installationsbeskrivning	Golvstående kabelfack - bredd 300 mm Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
Typ Av Montageplåt	Platt håltagen
Installerad Enhet	LV/LV transformator Phaseo:
Antal Vertikala Moduler (50 Mm)	4 modul(er): LV/LV transformator golvstående kabelfack i 300 mm 4 modul(er): LV/LV transformator vägmonterat kabelskåp i 300 mm
Standarder	IEC 61439-2
Produktcertifieringar	ASEFA

Teknisk data

Ytbehandling	Galvaniserad
Bredd	300 mm
Höjd	200 mm
Produktens Vikt	0,315 kg
Functional Unit	300 mm Prisma G floor-standing duct Phaseo LV/LV transformer 4 12.5 mm 300 mm Prisma G wall-mounted duct Phaseo LV/LV transformer 4 12.5 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	1,5 cm
Förpackning 1 Bredd	19 cm
Förpackning 1 Djup	20 cm
Förpackning 1 Vikt	315 g

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)