

Produktdatablad

Specifikationer



Shntutlösare, Multi9 MX, 48-130 V AC, för C60/ID

26947

! Utgått den: 31 dec. 2018

! Service avslutas den: 31 maj 2021

! Utgången

EAN-kod: 3303430269472

Produktdata

Produktfamilj	Multi 9
Typ Av Produkt Eller Komponent	Shuntutlösare med OC-kontakt
Enhetens Korta Namn	MX + OF
Signalkontaktssammansättning	1 C/O
[Uc] Manöverspänning	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
9Mm Modul	2

Teknisk data

Serie Kompatibilitet	Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 ID Multi 9 Multi 9 N40
Lokal Indikering	Händelseindikering
Montagesätt	Fast
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
Höjd	82,5 mm
Bredd	18 mm
Djup	68 mm
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning - 1 kabel (kablar) 2,5 mm² - flexibel
Kabelns Skalllängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1 N.m

Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktcertifieringar	KEMA ASEFA LCIE ASTA
Tropicalisation	2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Relativ Fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...50 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...85 °C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	9 cm
Förpackning 1 Bredd	2,4 cm
Förpackning 1 Djup	8 cm
Förpackning 1 Vikt	76 g

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.