

Produktdatablad

Specifikationer



Kanalunderdel 123/72 Vit

E-nummer:
1161501 5526010

EAN-kod: 7315885526013

Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TEK
Typ Av Produkt Eller Komponent	Installationskanal
Kabelanslutningssystem	Kanalisation
Färg	Vit (RAL 9016)
Kvantitet Per Set	10 m
Marknadssegment	Kommersiella byggnader

Teknisk data

Partisionering Fack	1 fack
Kanalstorlek	123 x 72 mm
Kanalmaterial	Plast
Storleksöppning Front	80 mm
Monteringsmetod	Med konsoler Med skruvar
Material	PVC (polyvinyl chloride)
Typ Av Sidoprofil	C-profil
Längd	2500 mm
Höjd	123 mm
Bredd	72 mm

Miljö

Kvalitetsmärkning	CE
Standarder	EN 50085-1:1997/A1 EN 50085-1:1998 KEMA 55A:1984 SS 424 10 02:1993
Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...60 °C
Ip-Kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,500 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 Bredd	11,800 cm
Förpackning 1 Djup	250,000 cm
Förpackning 1 Vikt	2893,000 kg
Förpackningstyp 2	PAL
Antal I Förpackning 2	112
Förpackning 2 Höjd	84,000 cm
Förpackning 2 Bredd	120,000 cm
Förpackning 2 Djup	260,000 cm
Förpackning 2 Vikt	468,256 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder