

Produktdatablad

Specifikationer



Rack-PDU, Metered, 1U, 16 A, 208/230 V, (8) C13

E-nummer:
5267880 AP7821

! Utgått den: 21 juni 2022

! Utgången

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Pdu-Typ	Försedd med mätare
Cord Length	2,50 m
Tillgänglig Utrustning	Kabelfäste(n) Installationshandbok Fästen för rackmontering Användarmanual

Teknisk data

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Höjd	4,4 cm
Bredd	44,4 cm
Output Voltage	208 V 230 V
Djup	10,2 cm
Produktens Vikt	1,74 kg
Placering (Vid Montage)	Främre Bakre
Montering Preferens	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
Montagesätt	Rack-mounted
Rack Units	1HE
Montageposition	Horisontell
[In] Märkström	16 A
Maximal Linjeström	3300 A
Ingångsström Gränser	20 A
Nätfrekvens	50/60 Hz
Total Number Of Outlets	8 IEC 60320 C13

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktcertifieringar	cUL listad C-Tick CE CSA GOST UL listad VCCI VDE
Standarder	FCC part 15 klass A ICES-003 UL 60950
Omgivningstemperatur Vid Drift	-5...45 °C
Relativ Fuktighet	5...95 %
Arbetshöjd Över Havet	0...10000 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-25...65 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	5...95 %
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,4 cm
Förpackning 1 Bredd	47 cm
Förpackning 1 Djup	33,7 cm
Förpackning 1 Vikt	2,914 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens

Resursprestanda



Energieffektiv Produkt



Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda



Blyfri



Kvicksilverfri



Rohs-Undantagsinformation

[Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv

Överensstämmer med undantag

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil

[Information om livslängdsslut](#)