



Effektkabel, C19 till CEE/7 Schuko, 2,5m

E-nummer:
5267631

AP9875

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Input Connection Type	Schuko CEE 7 / EU1-16P
Antal Rackenhet	0U
Kabellängd	2,50 m
Antal Kablar	1

Mått och vikt

Färg	Svart
Produktens Vikt	0,22 kg
Montering Preferens	No preference
Montagesätt	Ej rackmonterbar

Ingång

Nätfrekvens	50/60 Hz
Acceptabel Inspänning	90...250 V
Maximal Linjeström	16 A
Ingångsström Gränser	16 A

Utgång

Maximal Total Nätbelastning Per Fas	16 A
Antal Kraftuttag	1 IEC 60320 C19
Skyddstyp	Utan strömbrytare

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	VDE
-----------------------	-----

Miljökrav

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...45 °C
Relativ Fuktighet	0...95 %
Arbetshöjd Över Havet	0...10000 ft

Omgivande Lufttemperatur För Lagring
-25...65 °C
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Relativ Fuktighet, Lagring	0...95 %
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,1 cm
Förpackning 1 Bredd	10,2 cm
Förpackning 1 Djup	20,3 cm
Förpackning 1 Vikt	0,299 kg
Förpackningstyp 2	CAR
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	25,5 cm
Förpackning 2 Bredd	33,2 cm
Förpackning 2 Djup	53,6 cm
Förpackning 2 Vikt	4,5 kg
Förpackningstyp 3	PAL
Number Of Units In Package 3	10
Förpackning 3 Höjd	143,99 cm
Förpackning 3 Bredd	100 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	4,5 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Blyfri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut