

Produktdatablad

Specifikationer



Effektkabelsats (6 ea), låsning, C13 till C14 1,2 m

E-nummer:
5257020

AP8704S-WW

Översikt

Presentation	Frigör utrymme och säkra strömkablarna mellan rackmonterade PDU och ansluten IT-utrustning med denna exklusiva och lättanvända kabelhållare. Kablarna passar till alla ingångar IEC-typ men 'låsfunktionen' kan bara användas med APC AP8000 Rack PDU eller annan IT-utrustning med inbyggda låsbara ingångar. Låsbara kontaktdon reducerar risken för att kablar lossnar och lasten faller.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Input Connection Type	IEC 60320 C14
Kabellängd	1,22 m
Antal Kablar	6

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	24 cm
Bredd	7 cm
Djup	4,5 cm
Produktsens Vikt	1,01 kg
Montering Preferens	No preference
Montagesätt	Ej rackmonterbar

Ingång

Maximal Linjeström	10 A
Ingångsström Gränser	10 A

Utgång

Maximal Total Nätbelastning Per Fas	10 A
Antal Kraftuttag	1 IEC 60320 C13
Kabellängd	1,22 m

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CCC PSE VDE
-----------------------	-------------------

Miljökrav

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...70 °C
Relativ Fuktighet	20...80 %
Arbetshöjd Över Havet	0...10000 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-25...75 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	20...80 %
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	24 cm
Förpackning 1 Bredd	4,5 cm
Förpackning 1 Djup	7 cm
Förpackning 1 Vikt	1,01 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Blyfri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut