



Strömkabel, C19 till C14, 2,0 m

E-nummer:

5267634

AP9878

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Input Connection Type	IEC 60320 C14
Kabellängd	1,98 m
Antal Kablar	1

Mått och vikt

Färg	Svart
Produktens Vikt	0,28 kg
Montering Preferens	No preference
Montagesätt	Ej rackmonterbar

Ingång

Maximal Linjeström	10 A
--------------------	------

Utgång

Maximal Total Nätbelastning Per Fas	10 A
Antal Kraftuttag	1 IEC 60320 C19

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	30,5 cm
Förpackning 1 Bredd	10,2 cm
Förpackning 1 Djup	10,2 cm
Förpackning 1 Vikt	0,359 kg
Förpackningstyp 2	CAR
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	23,5 cm
Förpackning 2 Bredd	33,5 cm
Förpackning 2 Djup	53 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Förpackning 2 Vikt	4,3 kg
Förpackningstyp 3	PAL
Number Of Units In Package 3	10
Förpackning 3 Höjd	143,99 cm
Förpackning 3 Bredd	100 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	4,3 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Blyfri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut