

Produktdatablad

Specifikationer



Brandvarnare, Wiser, hanteras via Wiser by SE-appen. IP20 med 10 års batteritid, Zigbee 3.0, vit

E-nummer: 6303208 CCT599001

EAN-kod : 3606482046887

Produktdata

Produktområde	Wiser
Produktfamilj	Wiser
Produktens varumärke	Schneider Electric
Typ av produkt eller komponent	Rökdetektor
Enhetsapplikation	Early detection of smouldering fires and open fires
Elektronisk sensortyp	Fotocell
Färg	Vit (RAL 9003)
Typ av förpackning	Kartong

Teknisk data

Matning	Batteri
[Us] matningsspänning	3 V DC
Batterityp	Litium 3 V
Batteri livslängd	10 year(s)
Avkänningstyp	Värme
Tillgängliga funktioner	Lokal alarm hush function self-test of smoke detection
Manövertyp	Knapp (test/hush function)
Maximum number of device interconnected	40 för trådlös alarm
RF range	50 m inomhus 40 m inomhus
Horn level	85 dB vid 3 m, max
Tidsfördröjningsområde	10 min (hush)
Lokal indikering	Visuell: 1 LED (röd) för warning and low battery Visuell: 1 LED (grön) för connection state Ljud: signal Ljud: larm
Material	Termoplast
Typ av installation	Inomhus
Apparatmontering	Utanpåliggande
Montagefästen	Tak

Väggmonterad

Montering	Med skruvar
Höjd	89 mm
Bredd	89 mm
Djup	33,5 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur vid drift	0...45 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Produktcertifieringar	CE Zigbee 3.0

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	Db
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,0 cm
Förpackning 1 bredd	11,5 cm
Förpackning 1 djup	12,5 cm
Förpackning 1 vikt	238,0 g
Förpackningstyp 2	Doboz
Antal i Förpackning 2	24
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	6,153 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	576
Förpackning 3 höjd	105,0 cm
Förpackning 3 bredd	80,0 cm
Förpackning 3 djup	120,0 cm
Förpackning 3 vikt	159,672 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöuppsyn	Produktmiljöprofil

Rekommenderade ersättningsprodukter