



Easy UPS 3S, batteribrytarsats

E-nummer:
5257219 E3SOPT008

EAN-kod: 0731304340553

Översikt

Presentation	Batteribrytarsats som styr DC-spänningen som skickas från batterilösningar från tredje part till UPS:en. För användning med det tomma batterihöljet (E3SEBC7) från Easy UPS 3S.
Ledtid	Levereras vanligen inom 6 veckor

Produktdata

Typ Av Produkt Eller Komponent	Kit
Batterityp	VRLA

Batterier & drifttid

Installerade Batterier	0
Lediga Batterislitsar	0

Mått och vikt

Höjd	43 cm
Bredd	27 cm
Djup	24 cm
Produktens Vikt	8 kg

Miljökrav

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbetshöjd Över Havet	0...3333 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-15...40 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	43 cm
Förpackning 1 Bredd	24 cm
Förpackning 1 Djup	27 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation	Ja
Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.