

Produktdatablad

Specifikationer



Radiatortermostat för vattenburen värme, Wiser, hanteras via Wiser by SE-appen, IP30, batteri 2x AA, Zigbee 3.0, vit

E-nummer: 1724009 CCTFR6100Z3

EAN-kod : 3606482072589

Produktdata

Produktfamilj	Wiser
Produktens varumärke	Schneider Electric
Typ av produkt eller komponent	Radiator termostat
Enhetsapplikation	Temperaturkontroll
Erhållen utrustning	Batterier 2 Adaptor for Danfoss RA valves 1 Ring nut M30 x 1.5 1
Färg	Vit (RAL 9003)

Teknisk data

Typ av kommunikationsnätverk	ZigBee 2,4 GHz överensstämmer med IEEE 802.15.4
Radio signal range	0...30 m
Batterityp	AA alkaline 1.5 V
Manövertyp	Twist cap för change temperature +/- 2°C Fjärrstyrning Mobil-app
Temperaturinställningsområde	5...30 °C 0,5 °C steg för steg
Lokal indikering	LED 1 (röd) LED 1 (blå) LED 1 (grön, orange och röd)
Namn på test	Ball pressure 75 °C
Mjukvaruklass	Klass A
Material	Termoplast
Montageplats	Ventil (with maximum 93 °C surface temperature)
Övervakat flöde	Vatten vid kontinuerlig 73 °C Vatten vid maximal 110 °C
Diameter	51 mm
Höjd	93 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP30
Föroreningsgrad	2

Omgivningstemperatur vid drift	0...45 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-10...55 °C
Relativ fuktighet	25...90 % drift 15...90 % lagring
Standarder	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Direktiv	2014/53 / EU - radioutrustning direktiv 2006/66/EC - battery directive

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,2 cm
Förpackning 1 bredd	9,5 cm
Förpackning 1 djup	12,3 cm
Förpackning 1 vikt	260 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	34
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 djup	40 cm
Förpackning 2 vikt	9,281 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	272
Förpackning 3 höjd	45 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 djup	120 cm
Förpackning 3 vikt	86,248 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Rekommenderade ersättningsprodukter