



Piedestal, EVlink snabbladdare, för laddstation till elbil, 24 kwh, 2 kablar

E-nummer:
2445561 EVP1DB2LG

⚠ Utgått den: 6 mars 2023

EAN-kod: 3606489778934

⚠ Utgången

Produktdata

Produktfamilj	EVlink
Typ Av Produkt Eller Komponent	Stolpe
Enhetens Korta Namn	Pedestal_24kW DC-laddar multistandard

Teknisk data

Produktkompatibilitet	1 x laddningsstation
Enhetsapplikation	Elladdare
Typ Av Installation	Inomhus/utomhus
Montagesätt	Markstående
Material	Metall
Färg	Mörkgrå (RAL 7021)
Höjd	1835 mm
Bredd	536 mm
Djup	336 mm
Vikt	53 kg (stolpe) 146 kg (stolpe med laddstation)

Miljö

Serie Kompatibilitet	EVlink EVlink Fast Charge Solution
Ik-Skyddsgrad	IK10

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	59,0 cm
Förpackning 1 Bredd	69,0 cm
Förpackning 1 Djup	198,0 cm
Förpackning 1 Vikt	156,0 kg

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)