

Specifikationer



E-nummer:

1438002

IMT05065

⚠ **Utgången**

! Utgått den: 31 juli 2023

EAN-kod: 3606480986406

Produktfamilj	Mureva
Produktnamn	Mureva BOX
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kopplingslåda
Enhetsapplikation	Kabelinstallation
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet Per Set	Sats med 5

Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	Med skruv: underdel
Basmått	105 x 55 x 105 mm
Material	PP (polypropylen): doskropp och lock
Höjd	105 mm
Bredd	105 mm
Djup	55 mm

Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...60 °C
Ip-Kapslingsklass	IP55
Ik-Skyddsgrad	IK07
Glow Wire Temp	750 °C
Standarder	EN 60670 CE

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,5 cm
Förpackning 1 Bredd	10,5 cm
Förpackning 1 Djup	10,5 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Förpackning 1 Vikt	140 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	11,5 cm
Förpackning 2 Bredd	11,5 cm
Förpackning 2 Djup	31 cm
Förpackning 2 Vikt	700 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number Of Units In Package 3	60
Förpackning 3 Höjd	33 cm
Förpackning 3 Bredd	37 cm
Förpackning 3 Djup	47,5 cm
Förpackning 3 Vikt	9,436 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

Eu Rohs-Direktiv

Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil

Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder