

# Produktdatablad

Specifikationer



## Galaxy VS klassiskt batterihölje med batterier, IEC, 700 mm brett - konfiguration C

GVSCBC7C

### Översikt

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Presentation | Batterihölje med batterier och batteribrytare. |
| Ledtid       | Levereras normal inom 2 veckor                 |

### Produktdata

|            |      |
|------------|------|
| Batterityp | VRLA |
|------------|------|

### Batterier & drifttid

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Lediga Batterislitsar  | 0                     |
| Installerade Batterier | 36                    |
| Apparatmontering       | Batterilåda medföljer |

### Mått och vikt

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Färg            | Vit     |
| Höjd            | 190 cm  |
| Bredd           | 71 cm   |
| Djup            | 84,5 cm |
| Produktens Vikt | 920 kg  |

### Miljökrav

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Omgivningstemperatur Vid Drift       | 0...40 °C   |
| Omgivande Lufttemperatur För Lagring | -15...40 °C |

### Förpackningsinformation

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Förpackningstyp 1     | PCE     |
| Antal I Förpackning 1 | 1       |
| Förpackning 1 Höjd    | 190 cm  |
| Förpackning 1 Bredd   | 84,5 cm |
| Förpackning 1 Djup    | 71 cm   |
| Förpackning 1 Vikt    | 920 kg  |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv   Take-back   Transparens   RoHS/REACH

Resursprestanda

- ✓

Energieffektiv Produkt
- ✓

Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

- ✓

Kvikksilverfri
- ✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Reach-Förordning   | <a href="#">REACH-Deklaration</a>             |
| Eu Rohs-Direktiv   | Överensstämmer med undantag                   |
| Miljöupplysning    | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>            |
| Cirkulationsprofil | <a href="#">Information om livslängdsslut</a> |