



Interface mini PCIe 2xRS422/485 isolerad för iPC

HMIYMINSL24851

EAN-kod: 3606480795596

Produktdata

Produktområde	Harmony iPC
Typ Av Produkt Eller Komponent	Seriell interface
Tillbehör / Separat Kategori	Anslutningstillbehör

Teknisk data

Tillbehörsdestination	Harmony iPC
Integrerad Anslutningstyp	Mini PCIe full-size med 2 hona SUB-D 9 RS422/RS485, transmission rate: 50 bit/s... 921.6 kbit/s2 m kabel
Ingångsström	400 mA vid 3.3 V DC
Kompatibilitetsintervall	Harmony iPC
Bredd	76 mm
Höjd	81 mm
Djup	38,2 mm

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...60 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...85 °C
Relativ Fuktighet	5...95 % ingen kondens

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,4 cm
Förpackning 1 Bredd	13,8 cm
Förpackning 1 Djup	16,0 cm
Förpackning 1 Vikt	40,0 g
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	4
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	40 cm
Förpackning 2 Djup	60 cm
Förpackning 2 Vikt	492,0 g

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Eu Rohs-Direktiv	Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.