

Produktdatablad

Specifikationer



Skivfäste, Thorsman, PLATTI TPP, 13xM4S, med skruv, 5st/fp DIY

E-nummer:

1507274

IMT37413

! Utgått den: 31 juli 2023

! Utgången

EAN-kod: 3606480475290

Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ Av Produkt Eller Komponent	Skivfäste
Enhetens Korta Namn	TPP
Tillgänglig Utrustning	Skruv
Montagefästen	Skivmaterial - tjocklek: 10...35 mm
Gångtyp	M5
Skruvdiameter	5 mm
Skruvlängd	65 mm
Håltagningsdiameter	13 mm

Teknisk data

Kvantitet Per Set	Sats med 5
Produktens Vikt	0,0203 kg

Miljö

Material	Skruv: Stål elektropläterad Vippa: zink Krage: zink Fjäder: Stål
Praktisk Lastkapacitet I Kg	Skjuvning: 50 kg för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 2,5) Utdragbar last: 17 kg för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 3) Skjuvning: 80 kg för skiva 2 x 13 mm (säkerhetsfaktor: 2,5) Utdragbar last: 34 kg för skiva 2 x 13 mm (säkerhetsfaktor: 3)
Tjocklek	0...47 mm godstjocklek skiva 13 mm 0...34 mm godstjocklek skiva 2 x 13 mm
Typ Av Förpackning	Plastpåse och kartong med eurohole
Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...80 °C
Diameter	18 mm
Längd	90 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	13,5 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 Bredd	1,5 cm
Förpackning 1 Djup	9,3 cm
Förpackning 1 Vikt	109 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	2,5 cm
Förpackning 2 Bredd	20 cm
Förpackning 2 Djup	35 cm
Förpackning 2 Vikt	545 g
Förpackningstyp 3	S02
Number Of Units In Package 3	60
Förpackning 3 Höjd	15 cm
Förpackning 3 Bredd	30 cm
Förpackning 3 Djup	40 cm
Förpackning 3 Vikt	6,54 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

☒ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

☒ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

☒ Kvicksilverfri

☒ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder