

Produktdatablad

Specifikationer



Skivfäste, Thorsman, DuoMax, TSP-10, 10/50, med skruv, M5x50mm, blå/vit, 5st/fp DIY

E-nummer:

1507469

IMT37415

! Utgått den: 31 juli 2023

! Utgången

EAN-kod: 3606480475313

Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ Av Produkt Eller Komponent	Skivfäste
Enhetens Korta Namn	TSP
Tillgänglig Utrustning	Skruv
Montagefästen	Skivmaterial - tjocklek: 3...20 mm
Gångtyp	M5
Skruvdiameter	5 mm
Skruvlängd	50 mm
Håltagningsdiameter	10 mm
Färg	Blå/vit

Teknisk data

Kvantitet Per Set	Sats med 5
Produktens Vikt	0,00896 kg

Miljö

Material	Skruv: Stål elektropläterad Krage: PA (polyamid) Fjäder: PA (polyamid)
Praktisk Lastkapacitet I Kg	Skjuvning: 25 kg för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 7,5 kg för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 6)
Tjocklek	0...12 mm godstjocklek skiva 13 mm
Miljökaraktistik	Korrosivitetsklassad
Typ Av Förpackning	Plastpåse och kartong med eurohole
Omgivningstemperatur Vid Drift	-40...80 °C
Diameter	20 mm
Längd	56 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	13,5 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 Bredd	1,5 cm
Förpackning 1 Djup	9,3 cm
Förpackning 1 Vikt	52 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	2 cm
Förpackning 2 Bredd	20 cm
Förpackning 2 Djup	35 cm
Förpackning 2 Vikt	269 g
Förpackningstyp 3	S02
Number Of Units In Package 3	60
Förpackning 3 Höjd	15 cm
Förpackning 3 Bredd	30 cm
Förpackning 3 Djup	40 cm
Förpackning 3 Vikt	3,432 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder