

Produktdatablad

Specifikationer



Kopplingsdosa, Multifix, Eco, enkelgips, 13 mm, stutsar, 2x Ø16 3x Ø20 1x Ø25, distans för 45 mm regel, grå

E-nummer:

1424222

IMT36258

EAN-kod: 3606480160387

Produktdata

Produktområde	Multifix
Produktfamilj	Multifix
Produktnamn	Multifix TED
Enhetens Korta Namn	TED-S13
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kopplingslåda
Enhetsapplikation	Enkelgips
Kvantitet Per Set	Sats om 50

Teknisk data

Montagesätt	Pant montage
Enhetskomposition	Med studsarna placerade 13mm från dosans framkant
Antal Studsar	6
Antal Fack	1 fack
Montagefästen	Balk - tjocklek: 45 mm
Färg	Grå
Material	PE (polyeten)
Diameter	82 mm
Bredd	57 mm
Produktens Vikt	0,063 kg
Internt Djup	55 mm
Maximalt Kabeltvärsnitt	2,5 mm²
Tätning	Utan
Ytbehandling	Obehandlad

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,600 cm
Förpackning 1 Bredd	8,200 cm
Förpackning 1 Djup	12,700 cm
Förpackning 1 Vikt	76,000 g

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningstyp 2	P12
Antal I Förpackning 2	600
Förpackning 2 Höjd	105,000 cm
Förpackning 2 Bredd	80,000 cm
Förpackning 2 Djup	120,000 cm
Förpackning 2 Vikt	77,904 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder