



Kabelfäste, Thorsman, cablewing, grå, enkel utan spikplugg, 10st

E-nummer:

1500250

IMT39077

Utgått den: 19 dec. 2023

EAN-kod: 3606480217197

Kommer att utgå

Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kabelfäste enkel
Tillgänglig Utrustning	Utan spik plugg
Enhetsapplikation	Kabelinstallation ensidig
Färg	Mörkgrå
Kvantitet Per Set	Set med 10 st

Teknisk data

Typ Av Installation	Inomhus/utomhus
Antal Ledare	6 x 0...12 mm: ensidig
Praktisk Belastningskapacitet	30 N
Material	PA (polyamid) cable wing:
Höjd	23 mm
Bredd	20 mm
Djup	130 mm

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...60 °C
Miljökaraktäristik	Klarar extrema temperaturer Hög UV resistans

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2,000 cm
Förpackning 1 Bredd	2,000 cm
Förpackning 1 Djup	12,800 cm
Förpackning 1 Vikt	14,000 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	200
Förpackning 2 Höjd	15,000 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	3,080 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	9600
Förpackning 3 Höjd	105,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	162,840 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
------------------	---

Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
----------------------	---

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
-----------------	------------------------------------

Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
--------------------	---