

Produktdatablad

Specifikationer



Apparatudosa dbI/trpl justerbar 24-39mm, 4 flexibla studsar Ø16/20. Regelfäste

E-nummer:
1421319

IMT36358

! Utgått den: 28 feb. 2022

! Utgången

EAN-kod: 3606480426742

Produktdata

Produktområde	Multifix
Produktnamn	Multifix Eco
Typ Av Produkt Eller Komponent	Apparatudosa
Enhetsapplikation	Dubbelgips
Kvantitet Per Set	Sats med 25

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Enhetskomposition	Justerbar gängad ring Fäste för stålbalk Studsar med låsbläck av rostfritt stål
Montagefästen	Skiva - tjocklek: 24...39 mm
Antal Combistudsar	4 flexibel diameter: 16 mm / 20 mm kombistuds(ar)
Antal Fack	1 fack
Färg	Grå
Material	PEHD (polyeten med hög densitet)
Avstånd Mellan Stöd	60 mm
Diameter	70 mm
Internt Djup	67 mm
Längd	170 mm
Bredd	119 mm
Djup	57 mm
Kabel Area/Dimension	2,5 mm ²
Rördiameter	20 mm
Tätning	Utan
Anslutningar - Plintar	Skruvad

Miljö

Standarder	IEC 695-2-1 IEC 60670-1
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...90 °C
Ip-Kapslingsklass	IP40

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,9 cm
Förpackning 1 Bredd	11,5 cm
Förpackning 1 Djup	17 cm
Förpackning 1 Vikt	116 g

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder