

Produktdatablad

Specifikationer



Kabeltätning, Thorsman, TET 20-26C, svart, CR IP67, för PR-gänga, hål Ø38mm, 25st/fp

E-nummer:

1458135

IMT37315

EAN-kod: 3606480398957

Produktdata

Produktområde	Thorsman TET
Produkttyp	Tätning
Färg	Svart
Kvantitet Per Paket	Sats med 25

Teknisk data

Material	CR (kloropren)
Kabeldiameter	20...26 mm
Håltagningsdiameter	38 mm
Höjd	30 mm
Bredd	46 mm
Längd	46 mm

Miljö

Ip-Klass	IP67
----------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,500 cm
Förpackning 1 Bredd	4,500 cm
Förpackning 1 Djup	4,500 cm
Förpackning 1 Vikt	25,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	25
Förpackning 2 Höjd	7,000 cm
Förpackning 2 Bredd	13,500 cm
Förpackning 2 Djup	15,000 cm
Förpackning 2 Vikt	672,000 g
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	350
Förpackning 3 Höjd	30,000 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 3 Bredd	30,000 cm
Förpackning 3 Djup	40,000 cm
Förpackning 3 Vikt	9,880 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
------------------	---

Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
----------------------	---

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
-----------------	------------------------------------

Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
--------------------	---