

Specifikationer



Skivfäste, Thorsman, TMX-4E,
8xM4, skruv M4x40mm, för
skivtjocklek 8-16mm, 5st/fp DIY

E-nummer:

1507476

IMT37418

ⓘ Utgått den: 31 juli 2023

EAN-kod: 3606480475344

Produktområde	Thorsman
Typ Av Produkt Eller Komponent	Skivfäste
Enhetens Korta Namn	TMX
Tillgänglig Utrustning	Gängad skruv
Montagefästen	Installation i skivmaterial med hög belastning - tjocklek: 5...15 mm
Gängtyp	M4
Skruvdiameter	4 mm
Skruvlängd	40 mm
Typ Av Skruvhuvud	Kombinationshuvud Krysspår
Typ Av Skruvmejsel	Philips
Håltagningsdiameter	8 mm

Kvantitet Per Set	Set med 10 st
Produktens Vikt	0.0072 kg

Material	Skruv: Stål elektropläterad Skivfäste: bleck elektropläterad
Praktisk Lastkapacitet I Kg	Skjuvning: 20 kg (säkerhetsfaktor: 2,5) Utdragbar last: 14 kg (säkerhetsfaktor: 3)
Tjocklek	0...18 mm
Miljökaraktistik	Brandtålighet
Typ Av Förpackning	Plastpåse och kartong med eurohole
Omgivningstemperatur Vid Drift	-40...80 °C
Diameter	14 mm
Längd	47 mm

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1

25 apr. 2024

Förpackning 1 Höjd	1,4 cm
Förpackning 1 Bredd	1,4 cm
Förpackning 1 Djup	4,7 cm
Förpackning 1 Vikt	7,0 g

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

☒ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

☒ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

☒ Kvicksilverfri

☒ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder