

Produktdatablad

Specifikationer



Spikclips, Thorsman, TC 5-7, vit, spik Ø1,2x20mm, hård/galv stål med zinkbeläggn. 25st/fp DIY

IMT37424

EAN-kod: 3606480475405

Produktdata

Produktfamilj	Thorsman
Produktområde	Thorsman
Typ Av Produkt Eller Komponent	Spikclips
Enhetens Korta Namn	TC
Enhetsapplikation	Installation av rund kabel
Cable Type	Rund kabel 5...7 mm
Typ Av Installation	Inomhus
Tillgänglig Utrustning	Spik
Spikdiameter	1,2 mm
Längd	20 mm
Inbyggnadsdjup	12 mm

Teknisk data

Färg	Vit (NCS 0500)
Material	Clip: PP (polypropylen) Spik: elektropläterad hårdat stål
Omgivningstemperatur Vid Drift	-40...80 °C
Korrosivitetsklass	C2

Miljö

Miljökaraktistik	Slagtålighet UV resistent
Typ Av Förpackning	Plastpåse och kartong med eurohole
Kvantitet Per Set	Sats med 25

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	1,600 cm
Förpackning 1 Bredd	9,500 cm
Förpackning 1 Djup	17,800 cm
Förpackning 1 Vikt	16,000 g
Förpackningstyp 2	BAG

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	5,300 cm
Förpackning 2 Bredd	13,000 cm
Förpackning 2 Djup	19,900 cm
Förpackning 2 Vikt	86,000 g
Förpackningstyp 3	S02
Number Of Units In Package 3	60
Förpackning 3 Höjd	15,000 cm
Förpackning 3 Bredd	30,000 cm
Förpackning 3 Djup	40,000 cm
Förpackning 3 Vikt	1,388 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder