



Träskruv TGS-4,2x38 plus
Skruvplugg TP2 Röd, 10+10/fp
DIY

IMT37500

⚠ Utgått den: 6 maj 2021

EAN-kod: 3606480476853

⚠ Utgången

Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kontakt
Enhetens Korta Namn	TP
Tillgänglig Utrustning	Skruv
Enhetsapplikation	För lättare installation Trä, träfiberskivor och gips
Borrdiameter	5,5 mm betong 5,5 mm tegel 5 mm ALC betong
Minsta Borrdjup	40 mm
Skruvtyp	Fullt gängad med dubbelgänga
Skruvdiameter	4,2 mm
Skruvlängd	38 mm
Typ Av Skruvhuvud	Kullrig
Typ Av Skruvmejsel	Philips nr 2
Verktygstypen	Elskruvdragare Korspunkts

Teknisk data

Färg	Röd
Material	PEHD (polyeten med hög densitet) Härdat stål elektropläterad
Praktisk Lastkapacitet	Skjuvning: 0,6 kN för betong Utdragbar last: 0,4 kN för betong Skjuvning: 0,5 kN för massivt tegel Utdragbar last: 0,3 kN för massivt tegel Skjuvning: 0,15 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera Utdragbar last: 0,05 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera
Omgivningstemperatur Vid Drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Längd	35 mm

Miljö

Typ Av Förpackning	Plastpåse och kartong med eurohole
Kvantitet Per Set	Set med 10 st

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	13,5 cm
Förpackning 1 Bredd	1 cm
Förpackning 1 Djup	9,3 cm
Förpackning 1 Vikt	43 g

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder