



Skruvplugg, Thorsman, Grep TPH,
10x67 med 115mm skruv C4, 20st/
fp

E-nummer:
1507012IMT39083

⚠ Utgått den: 30 sep. 2022

⚠ Utgången

EAN-kod: 3606480302145

Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ Av Produkt Eller Komponent	Spikplugg
Enhetens Korta Namn	TPH
Tillgänglig Utrustning	Skruv
Borrdiameter	10 mm
Minsta Borrdjup	70 mm
Skruvlängd	115 mm

Teknisk data

Färg	Grön/svart
Material	Skruv: syrafast rostfritt stål Kontakt: PA + TPR
Korrosivitetsklass	C5-M
Praktisk Lastkapacitet	Utdragbar last: 0,6 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 3) Utdragbar last: 0,8 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 3) Skjuvning: 0,3 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 2,5) Skjuvning: 0,3 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 2,5)
Tjocklek	0...45 mm godstjocklek
Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...60 °C
Diameter	10 mm
Längd	67 mm

Miljö

Kvantitet Per Set	Sats om 20
-------------------	------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,6 cm
Förpackning 1 Bredd	16,0 cm
Förpackning 1 Djup	22,0 cm
Förpackning 1 Vikt	537,0 g

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Eu Rohs-Direktiv

Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil

Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder