



Ändstöd/Mittstöd, Linergy, 4 polig

E-nummer:

3231256

LA9ZX01485

EAN-kod: 3606480100161

Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	BZ
Typ Av Produkt Eller Komponent	Skenfäste
Enhetens Korta Namn	LA9Z
Kvantitet Per Set	Set med 10 st

Teknisk data

Serie Kompatibilitet	TeSys
Antal Poler	4P
Tillåten Ström	200 A 12 x 5 mm 250 A 15 x 5 mm 320 A 20 x 5 mm 400 A 25 x 5 mm 450 A 30 x 5 mm 360 A 12 X 10 mm 520 A 20 x 10 mm 630 A 30 x 10 mm
[Ui] Isolationsspänning	690 V överensstämmer med IEC 60947-1 690 V överensstämmer med NF C 20-040
Distans Mellan Stöd	570 mm
Delning Mellan Skenor	60 mm
Färg	Grå

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20 med skyddskåpa
Temperaturbeständighet	125 °C
Standarder	UL 508 IEC 61439-2
Produktcertifieringar	IEC

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2,000 cm
Förpackning 1 Bredd	5,000 cm
Förpackning 1 Djup	24,500 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 Vikt	226,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	10,000 cm
Förpackning 2 Bredd	16,000 cm
Förpackning 2 Djup	29,000 cm
Förpackning 2 Vikt	2,366 kg
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	50
Förpackning 3 Höjd	30,000 cm
Förpackning 3 Bredd	30,000 cm
Förpackning 3 Djup	40,000 cm
Förpackning 3 Vikt	12,251 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder