

Produktdatablad

Specifikationer



Jordplint, till Resi9 CX och Pragma,
5 anslutningar, 1 x 25 mm² och 4 x
max 4 mm².

E-nummer:
2201345 LGYT1E05

EAN-kod: 3606489580025

Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Typ Av Produkt Eller Komponent	Plintblock
Tillbehör / Separat Kategori	Anslutningstillbehör
Serie Kompatibilitet	Resi9 kapsling Pragma kapsling Kaedra kapsling kapsling
Färg	Grön

Teknisk data

Erhållen Utrustning	Hoppare 1,0 x
Montage Kapsling	Infälld Yta
[In] Nominell Märkström	63 A
Ue Märkspänning	440 V AC
Antal Terminalblock	1 jord (skruv- och snabbanslutning) med 5 anslutningar
Fördelningsblock Utgående	1 x 25 mm ² för jord 4 x 4 mm ² för jord
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning (jord) 6 mm ² (halvstel) , 4 x Skruvanslutningar (jord) 16 mm ² (solid) , 1 x Snabbanslutning (jord) 4 mm ² (flexibel) , 4 x Skruvanslutningar (jord) 25 mm ² (flexibel) , 1 x Snabbanslutning (jord) 6 mm ² (solid) , 4 x Skruvanslutningar (jord) 25 mm ² (halvstel) , 1 x Snabbanslutning (jord) 4 mm ² (flexibel med hylsa) , 4 x
Antal Givare	1 for jumper för att ansluta ett annat terminalblock
Bredd	26,8 mm
Höjd	45,5 mm
Djup	40,5 mm
Marknadssegment	Kommersiella byggnader Bostäder

Miljö

Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-25...60 °C
---	-------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 Höjd	3 cm
Förpackning 1 Bredd	20 cm
Förpackning 1 Djup	27 cm
Förpackning 1 Vikt	62 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	50
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	3,692 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	400
Förpackning 3 Höjd	45 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	39,8 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

 Halogenfri Produkt

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.