

Produktdatablad

Specifikationer



Strömtransformator PowerLogic™ 40/5A, tropikutförande, DIN-skena för max 21mm kabel

METSECT5CC004

EAN-kod: 3303431123681

Produktdata

Produktfamilj	Powerlogic
Produktnamn	CT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Strömtransformator
Sekundärström	5 A
Noggrannhetsklass	Klass 3 vid 1 VA
[In] Märkström	40 A

Teknisk data

Strömtransformatortyp	Tropikutförande för kabel
Strömtransformatorns Omsättning	40/5
[Ith] Konventionell Termisk Ström Okapslad Montering	2,4 kA
Dynamisk Stötström	2.5 Ith
Maximal Säkerhetsfaktor	5
Ue Märkspänning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Isolationsspänning	3 kV
Montagesätt	Med skruv Clip-on
Montagefästen	Monteringsplatta DIN-skena
Bredd	44 mm utsida:
Höjd	65 mm utsida:
Djup	30 mm ram: 37 mm total:
Diameter	21 mm
Produktens Vikt	0,19 kg
[Uimp] Max Stötspänning	3 kV
Isolationsklass	Klass B
Ytterdiameter Kabel	21 mm
Tätning	Med

Miljö

Standarder	VDE 0414 IEC 61869-2
------------	-------------------------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktcertifieringar	CE
Ip-Kapslingsklass	IP20
Relativ Fuktighet	0...95 %
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,600 cm
Förpackning 1 Bredd	5,600 cm
Förpackning 1 Djup	8,600 cm
Förpackning 1 Vikt	188,000 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	50
Förpackning 2 Höjd	15,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	9,629 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	400
Förpackning 3 Höjd	29,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	90,600 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.