

Produktdatablad

Specifikationer



Hygrotherm 9-30V

NSYCCOHYT30VID

EAN-kod: 3606480152573

Produktdata

Produktfamilj	ClimaSys
Produktnamn	ClimaSys CC
Typ Av Produkt Eller Komponent	Elektronisk hygrostat
Inställningsområde	-40...80 °C
Inställningsområde Luftfuktighet	20...80 %
Displaytyp	OLED skärm
Visad Information	Luftfuktighet Temperatur i °C Temperatur i °F

Teknisk data

Matningsspänning	9...30 V AC/DC
Typ Av Sensor	Valfri extern NTC-sensor
Maximal Switchande Kapacitet	4 A 30 V AC/DC
Elektrisk Anslutning	8 anslutningar, clamping capacity: 2.5 mm2
Montagesätt	Klippt Med skruv
Höjd	85 mm Extern:
Bredd	56 mm Extern:
Djup	44 mm Extern:
Placering (Vid Montage)	På montageplåt 35 mm DIN-skena Montageskena Spacial upprätt
Omgivningstemperatur Vid Drift	-40...80 °C
Hysteres	2 K programmerat värde
Hysteres	3 %
Antal Utgångar	2 ventilation/värme funktion
Material	PC
Färg	Ljusgrå,
Brandklass	Självslocknande överensstämmer med UL94 (material V0)
Produktcertifieringar	UR

Förpackningsinformation

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,5 cm
Förpackning 1 Bredd	7,5 cm
Förpackning 1 Djup	8,5 cm
Förpackning 1 Vikt	140,0 g
Förpackningstyp 2	PAL
Antal I Förpackning 2	75
Förpackning 2 Höjd	40,0 cm
Förpackning 2 Bredd	40,0 cm
Förpackning 2 Djup	60,0 cm
Förpackning 2 Vikt	11,0 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder