

Produktdatablad

Specifikationer



Strömtransformator PowerLogic™, 300/5A, tropikutförande, DIN-skeneffäste, skena 10x40/20x32/25x25mm

METSECT5MC030

EAN-kod: 3606480618802

Produktdata

Produktfamilj	Powerlogic
Produktnamn	CT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Strömtransformator
Sekundärström	5 A
Noggrannhetsklass	Klass 0,5 vid 5 VA Klass 1 vid 8 VA
[In] Märkström	300 A

Teknisk data

Strömtransformator typ	Tropikutförande för skena och kabel
Strömtransformatorns Omsättning	300/5
[Ith] Konventionell Termisk Ström Okapslad Montering	18 kA
Dynamisk Stötström	2.5 Ith
Maximal Säkerhetsfaktor	5
Ue Märkspänning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Isolationsspänning	3 kV
Montagesätt	Isolerad låsskruv Clip-on Med skruv
Montagefästen	Monteringsplatta DIN-skena Skena
Bredd	70 mm utsida: 41 mm inre:
Höjd	95 mm utsida: 41 mm inre:
Djup	45 mm ram: 65 mm total:
Diameter	32 mm
Produktens Vikt	0,389 kg
[Uimp] Max Stötspänning	3 kV
Isolationsklass	Klass B
Ytterdiameter Kabel	32 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Öppna Grindar	32.5 x 20.5 25.5 x 25.5 40.5 x 10.5
Tätning	Utan

Miljö

Standarder	IEC 61869-2 VDE 0414
Produktcertifieringar	CE
Ip-Kapslingsklass	IP20
Relativ Fuktighet	0...95 %
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,0 cm
Förpackning 1 Bredd	9,0 cm
Förpackning 1 Djup	11,5 cm
Förpackning 1 Vikt	382,0 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	33
Förpackning 2 Höjd	30,0 cm
Förpackning 2 Bredd	30,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	13,093 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.