

Produktdatablad

Specifikationer



IP-router, KNX SpaceLogic, IP Secure, 10/100 Mbit/s, 1 DIN modul,TP-256, 20 mA, vit

E-nummer:
1739869 MTN6500-0103

EAN-kod: 3606489917845

Produktdata

Produktområde	SpaceLogic KNX
Produktfamilj	SpaceLogic KNX
Typ Av Produkt Eller Komponent	IP router
Busstyp	KNX
Marknadssegment	Commercial Bostäder

Teknisk data

Tillgänglig Funktion	Supports KNX Secure
Material	PC
Manövertyp	2 tryckknappar
Lokal Indikering	3 LED
Mjukvarutyp	Uppdaterbar mjukvara
Typ Av Kommunikationsnätverk	Ethernet RJ45
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP security KNX data security KNX long frame ARP ICMP IGMP V2
Sändningshastighet	10/100 Mbit/s
Anslutningar - Terminaler	RJ45 anslutning Ethernet: Bus KNX:
Total Number Of 18 Mm Modules	1
Montagefästen	DIN-skena
Ue Märkspänning	24 V

Miljö

Relativ Fuktighet	5...93 %
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-25...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-5...45 °C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Standarder	EMC-direktivet
	EN 50491-3
	EN 50491-5-2
	EN 50491-5-3
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 50581 : 2012
Ip-Kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,0 cm
Förpackning 1 Bredd	7,0 cm
Förpackning 1 Djup	9,5 cm
Förpackning 1 Vikt	90,0 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	60
Förpackning 2 Höjd	30,0 cm
Förpackning 2 Bredd	30,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	6,03 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation

[Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut