

Produktdatablad

Specifikationer



Montageplåt i galvad stål 1200x800

E-nummer:
2580755 NSYMP128

EAN-kod: 3606485126777

Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Tillbehör / Separat Kategori	Montagetillbehör
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fästplatta
Enhetsapplikation	Allmän
Kapsling Nominella Dimensioner	- H: 1200 mm W: 800 mm
Typ Av Montageplåt	Slät
Serie Kompatibilitet	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Enhetskomposition	Montageplåt 1 Glidande skor 2
Kvantitet Per Set	1 st
Material	Galvaniserat stål

Teknisk data

Montering	Genom att fixera konsoler
Maximal Belastning	300 kg/m²
Permanent Tillåten Last	500 kg mellan läge 600 kg baksidan av kapslingen
Höjd	1050 mm Fästcentrum: 1200 mm Nominell: 1097 mm Äkta:
Bredd	800 mm Nominell: 650 mm Fästcentrum: 696 mm Äkta:
Djup	27 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,5 cm
Förpackning 1 Bredd	70,5 cm
Förpackning 1 Djup	111,0 cm
Förpackning 1 Vikt	18,0 kg
Förpackningstyp 2	P12

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Antal I Förpackning 2	20
Förpackning 2 Höjd	74,0 cm
Förpackning 2 Bredd	80,0 cm
Förpackning 2 Djup	120,0 cm
Förpackning 2 Vikt	373,0 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

☒ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

☒ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

☒ Kvicksilverfri

☒ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder