



Golvskåp med öppen botten 1000X1250X320 IP54

NSYPLAZ10123G

EAN-kod: 3606480775574

Produktdata

Produktfamilj	Thalassa
Produktnamn	Thalassa PLA
Kapslingstyp	Allmän
Typ Av Produkt Eller Komponent	Flexibel kapsling
Version	PLAZ
Nominell Höjd	1000 mm
Nominell Bredd	1250 mm
Nominellt Djup	320 mm
Montage Kapsling	Golvstående
Enhetskomposition	Övre del 1 Bottendel 1 Sidodelen 2 Dörr 2 Bakre panel 2 Sockel 1

Teknisk data

Konstruktion	Sluten topp och öppen botten monterad med sidostycken
Typ Av Dörr	Slät Front
Antal Dörrar	2 dörr(ar)
Öppningssida	Höger och vänster (120 °)
Låstyp	4 punkts lås handtag med 5mm DB lås
Tillgängligheten För Drift	Framsida Underdel Baksida
Löstagbara Delar	Dörr Med gångjärn Bakre panel med fästelement
Material	Polyester förstärkt med glasfiber
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	Veritas
Isolationsklass	Klass II

Miljö

IP-Kapslingsklass	IP54 (sockeltyp för öppen botten) överensstämmer med IEC 60529
-------------------	--

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Ik-Skyddsgrad	IK10 (Slät dörr) överensstämmer med IEC 62262
Brandtålighet	960 °C överensstämmer med IEC 62208
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	−35...90 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	107,0 cm
Förpackning 1 Bredd	128,0 cm
Förpackning 1 Djup	38,0 cm
Förpackning 1 Vikt	49,551 kg
Förpackningstyp 2	PAL
Antal I Förpackning 2	2
Förpackning 2 Höjd	132 cm
Förpackning 2 Bredd	100 cm
Förpackning 2 Djup	119 cm
Förpackning 2 Vikt	124 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder