

Produktdatablad

Specifikationer



Electronical Thermostat 110-120V

NSYCCOTH120VID

EAN-kod: 3606480152610

Produktdata

Produktfamilj	ClimaSys
Produktnamn	ClimaSys CC
Typ Av Produkt Eller Komponent	Elektronisk termostat
Inställningsområde	-40...80 °C
Displaytyp	OLED skärm
Visad Information	Temperatur i °F Temperatur i °C

Teknisk data

Matningsspänning	90...140 V AC
Typ Av Sensor	Valfri extern NTC-sensor
Maximal Kopplingsförmåga	4 A 120 V AC
Elektrisk Anslutning	10 plintar, clamping capacity: 2.5 mm2
Montagesätt	Med skruv Klippt
Höjd	Extern: 85 mm
Bredd	Extern: 56 mm
Djup	Extern : 44 mm
Placering (Vid Montage)	Spacial upprätt 35 mm DIN-skena Montageskena På montageplåt
Omgivningstemperatur Vid Drift	-40...80 °C
Hysteres	2 K programmerat värde
Antal Utgångar	2 ventilation/värme funktion
Material	PC
Färg	Ljusgrå,
Brandklass	Självslocknande överensstämmer med UL94 (material V0)
Produktcertifieringar	UR

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,0 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 Bredd	5,5 cm
Förpackning 1 Djup	5,0 cm
Förpackning 1 Vikt	70,0 g

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder