

Produktdatablad

Specifikationer



Kopplingslåda Spacial SBX rostfri 304L 300300x120 mm

E-nummer:
2504407 NSYSBX303012

EAN-kod: 3606481715197

Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial SBX
Enhetsapplikation	Allmän
Category	Kopplingslåda
Enhetens Korta Namn	SBX
Kapslingstyp	Flat face box
Kapslingshöjd	300 mm
Kapslingsbredd	300 mm
Kapslingsdjup	120 mm
Montage Kapsling	Väggmonterad
Enhetskomposition	Lockskruv 4 Lock 1 Hus 1
Konstruktion	Ett stycke vikt och svetsad
Typ Av Front	Hel dörr
Typ Av Lockfixering	Halvt varv metallskruv
Låstyp	Fixerade skruvar PZ2 Utanför förslutet område
Löstagbara Delar	Lock Fixerade skruvar

Teknisk data

Material	Rostfritt stål 304L (1.4307)
Ytbehandling	Scotch-Brite® borstat
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	BV BVM UL
Ip-Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK10 conforming to IEC 62262
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-35...60 °C
Operating Temperature	-35...80 °C
Produktens Vikt	3,6 kg

Förpackningsinformation

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	31,5 cm
Förpackning 1 Bredd	31,5 cm
Förpackning 1 Djup	14,0 cm
Förpackning 1 Vikt	3,324 kg

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

☒ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

☒ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

☒ Kvicksilverfri

☒ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder