



Kylaggregat rostfri 4kW 3P400V
sidm UL

NSYCUX4K3P4UL

⚠ Utgått den: 31 dec. 2023

EAN-kod: 3606480653872

⚠ Kommer att utgå

Produktdata

Produktfamilj	ClimaSys
Produktnamn	CU
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kylaggregat
Mounting Type	Sida
Installation	Inomhus sida
Produktdestination	Till kapsling
Montagesätt	Med skruv
Supply Voltage	460 V AC vid 60 Hz, 3 fas
Rated Power	4300 W
Kylningseffekt	13140 Btu/h 60 Hz L35-L35 9790 Btu/h 60 Hz L35-L50

Teknisk data

Höjd	1270 mm
Bredd	500 mm
Djup	336 mm
[In] Märkström	3,6 A
Stötström	18 A
Effektförbrukning I W	1780 W vid 60 Hz, L35-L35 2050 W vid 60 Hz, L35-L50
Energieffektivitet Förhållande	2,2
Manövertyp	Elektronisk kontroll
Temperaturinställningsområde	20...45 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	20...45 °C utanför kapslingen: 45 °C maximal: 20...45 °C inuti kapslingen:
Noise Level	70 dB
Tryck	25 bar
Flow Rate	Intern krets: 1450 m3/h vid 60 Hz Extern krets: 1450 m3/h vid 60 Hz
Produktens Vikt	85 kg
Typ Av Kylningsgas	R134a (1,14 kg)
Type Of Filter	Valfri kretsfilter extern

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Skyddstyp	Termiskt skydd: T 8 A Korttidsskydd (magnetiskt):
Material	Rostfritt stål
Färg	Grå (RAL 7035)

Miljö

Produktcertifieringar	UL
Standarder	DIN 3168
Ip-Kapslingsklass	IP55 (på den interna kretsen) överensstämmer med IEC 60529 IP34 (på den externa kretsen) överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	127,0 cm
Förpackning 1 Bredd	33,6 cm
Förpackning 1 Djup	50,0 cm
Förpackning 1 Vikt	85,0 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Kompatibel
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.